

**BEBE 萬向局部空污排煙罩**

代碼：5116632

型號：V-HAPS632

品名：不銹鋼懸管 6"3 段 2M 低阻萬向排氣罩 (SUS 旋管底座)

結構 (一). **結構**: 低阻(H)萬向煙罩(A)不銹鋼(PS)懸管組成:

- 說明：由 (1). 全不鏽鋼懸管底座 (+1 為底板/2+w: 壁式為標配), 以管座內部懸管下方  
 (2). 2 側耳複合支撐彈壓類阻尼摩擦關節組共 3 段 (2-1/2/3), 無需工具僅由自附可調式把手外部簡易精準調校定位, 相互銜接至各最佳應用  
 (3). 不銹鋼平順風管 3-1/2sus 輕薄, 於可彎關節間, 內置耐摩強韌銜接  
 (4). sus 內夾銀砂膠玻布風管 (4 標配-耐摩.), 及附風量開關之手持  
 (5). 不銹鋼斜口煙罩 (5 標配-精緻模製) ... 等組成.

(二). **特色**: 不銹鋼懸管萬向煙罩組精緻美觀簡節設計, 全由各段管間外側 sus#關節支撐, 簡易調校操作.  
 .管內部全中空, 平順低風阻. 易-安裝使用收納及保養..等  
 .管內部無任何型式之旋轉支撐構件/隙縫/吊簧/臂架./鏽蝕/洩漏/漬垢..等繁複阻擋..

(三). **安裝**: 不鏽鋼懸管座之 175x290mm 底板取出 4 孔固定後, 整組掛置另 4 孔鎖固即完成. (ps: 一般離地高 2.4m)

(四). **使用**: 無需使用任何工具即能簡易的由外部關節處調校側彈力及摩擦力等,  
 至符合因跨距力臂不同等之最佳情況.  
 .使用時僅需單手持煙罩上握把, 可任意 360 度左右旋轉/推/拉/上/下/前/後/煙罩轉角度..., 操作穩健.  
 .全揚程可由 0 度至垂直之 180 度, 全方位定位於涵蓋範圍內適用位置之萬向煙罩組.

(五). **規格**: sus#304 可 360 度懸管底座銜接 sus#304 不銹鋼懸臂風管, 由外部任意可調上下定位之各複式關節間銜接耐溫耐蝕 (標配) 軟管, 管徑為 (150mm) 6 英吋, 3 段, 關節, 至框延 10 英吋不銹鋼斜口喇叭型煙罩頸端, 各段長度至罩端約依 5/2/1/1 比例.

(6). 煙罩組全中空低阻, 水平跨距總長 2M 之低阻萬向排氣罩.,

(六). **收置**: (7) 不銹鋼懸管萬向煙罩組不用時之收置, 或使用時皆可輕易的左右及上下推移, 由 0 度直立 2 段收摺整齊靠牆, 或任意角度或至 180 度垂直貼地.

(七). **產地/保固**: 台灣設計開模加工焊接組裝, 合法品牌商標, 出廠證明操作保固卡.

(ps). **參考**: 選用本萬向煙罩組, 請以該-管徑 D/長度 L 再加 2 只 90 度彎頭 (約=4M 直管) /以計算其壓損 (見技術資料 E-1 之壓損速算表), 而依集煙罩涵蓋標的區所需抽煙之表面風速 (1m/s 以上). 配置前端風管及選擇適宜風壓風速風量...規格之風機.

(ps, 非以 V-HAI 管內藏鋁懸臂式煙罩, 或他款; 底座及管內置旋轉粗重之多段構件, 吊簧, 支撐臂...等, 全隱藏於所見最外層之繞性風管內. 外觀看似簡節, 價廉, 但, 有效抽風截面積大受阻擋, 致通風量需減半計算, 且涵蓋範圍受限, 易晃動...及無法整齊直立收納...日後旋管內及關節處滲漏膠垢阻塞鏽蝕, 彈簧疲乏...需於軟管內拆裝維修清潔保養, 甚為繁複.. 及較不易再定位調校..等)

不銹鋼懸管 6"3 段 2M 低阻萬向排氣罩圖示: (規格及特性等說明圖示應用例等列於後續頁)

<http://www.bebe.com.tw>

**V-HAPS632+W** BEBE Flexible Stainless Fume Capture Arm (Wall Mount)  
 比比 全 sus 座及懸管 6"3 段 2m 萬向抽風罩

ITEM	DESCRIPTION	Pat. No.
01	SUS PLATE (4 HOLES=24x18x1.1 Φ) 固定板	
02	SUS WALL TYPE SUPPORTER WITH SPRING STRAIN SET 支撐臂及彈簧組合型管壁支撐彈簧組	
03	BOTH SIDE ALUMINUM ELBOW FOR 1 <sup>ST</sup> SECTION 第一節關節	
04	ALUMINUM TUBE FOR 1 <sup>ST</sup> SECTION 第一節管	
05	BOTH SIDE ALUMINUM ELBOW FOR 2 <sup>ND</sup> SECTION 第二節關節	
06	ALUMINUM TUBE FOR 2 <sup>ND</sup> SECTION 第二節管	
07	FLEXIBLE DUCT ARM FOR EXHAUST HOOD 軟管	
08	HANDHELD SMOKE EXHAUST HOOD WITH V.D. VOLUME DAMPER 手持煙罩 (含風量調節器)	

代碼：5116632

型號：V-HAPS632

品名：不銹鋼懸管 6"3 段 2M 低阻萬向排氣罩 (SUS 旋管底座)

結構說明簡略：由不銹鋼懸管 6 英寸低阻底座,及內部全程中空之不銹鋼管/耐溫耐蝕風管/不銹鋼斜口煙罩..等,由外部簡易精準調校,任意定位之支撐摩擦關節組,共 3 段,相互銜接組成.水平總長 2m 易操作收納台灣製作之精緻萬向排氣罩.

**規格及特性：**

(+1).懸管座固定底板: (w-a).不銹鋼固定底板 175x290 mm,於中心孔距 150X250 mm 沖製 11 mm øx4 孔,供單獨取出由 5/16x3 吋 sus 膨脹螺絲,夾扣/或焊接固定, (並於 150x200mm 處焊鎖伸長 25mm x4 只 sus 8mm 牙桿,供懸管底座懸掛鎖固)

(1).不銹鋼懸管底座+w 壁式(標配)=壁掛式,由第一段關節組上端雙層管,內部較長可供可旋轉之(w-b)主立風管,於下方兩側焊有與下一段硬管銜接摩擦調校之(w-c)關節側耳.另,雙層較短外襯不銹鋼管為供支撐固定之套管,焊(w-d).2 側板 2 橫向 4 凹孔接板,供快卡,鎖,懸掛固定於底板之懸管底座.

●(底座靠牆面固定可左右旋轉約 175 度,吊掛則可 360 度).

(選配) (+C). sus 方管懸吊底座+C=由不銹鋼 100/150/173mm 方管,長(2/3/4 呎)及底板等懸吊煙罩組成.

(+v). sus 机台直立管式底座

+V=直立管供懸管式煙罩套入

(+G). sus 地板立管柱式底座:+G=懸吊方管式反置.

(+T). sus 上下頂管夾座:+T=w 壁式再外掛用之立管.

(2).易調校 2 側耳 複合支撐彈壓摩擦關節組:

.共 3 段(3-1/2/3),每 2 段圓管間,由相對應 2 側耳組... (由各 2 外側盤型壓縮簧片及相互交疊不銹鋼側耳間之磨擦片,貫穿之馬車螺絲,活動把手...) 等組成

.使用,調校時無需任何工具,僅需由最外部活動把手,依個別使用情況因應不同之力臂力矩等因素,簡易的任意逼緊調校側彈壓力摩擦支撐阻力..等.,供在含蓋範圍內任意精準定位使用.

(長時間多次使用至摩擦阻力等較疲乏時需再調校)

(3).不銹鋼平順風管:

.兩段輕質低風阻平順不銹鋼風管,各銜接於可彎不銹鋼關節之支撐臂及圓型導風管.

(4).關節間銜接繞性風管:

.標配為耐摩強韌之 sus 內夾銀矽膠玻布繞性風管.(另有多款耐溫耐油氣等可供選用).

(5).不銹鋼斜口煙罩:

.精緻美觀不銹鋼製一體成型之斜口喇叭罩,附 VD 風量開關及手持 sus 把手,罩框尺吋為圓管徑+10 cm,及框延另加灰色內襯金屬片耐溫橡膠邊條之喇叭罩.

.罩管端焊以 2 交叉件接於供調上下左右,之口方十字型關節處.以銜接於上一段不銹鋼圓管.

(V-HHBB 614 標配. 另有他款供選用)

(6).煙罩水平跨距總長:

.本煙罩組 V-HAPS632 之長度, 第一段,自垂直立管關節之中心至下一關節中心為 120cm, 第二段為中心再至另一關節中心為 50cm. 第三段為關節中心至煙罩擴管前圓管 30cm

(7).一般用途

.可直立收置,泛用於靜壓 1000pa 以下各式高端電子製程等工廠,化工廠,生科,集煙 集塵,無塵室,焊接,工務,廠務,航太,機械,造船,保養,修理,訓練,職校,印刷,食品,化學,環保,...等,任何處所供局部空氣污染,配合抽排煙,集塵,製程或廢氣...系統.最高效率,美觀,簡節最易操作,最低風阻之排氣裝置。



(8).備註:

.本公司各式局部萬向抽氣罩類繁多,歡迎依需求正確選用.

.產品標示注明型號品名,除標準品為+w 外,請另加註固定方式。

.標準規格以外特註品或有選項產品,請另連絡.

(9).不銹鋼懸管萬向煙罩組應用等參考如右及下圖示:



設計變更通知：自 2013/6/10 起上圖#07 第三段關節內部結構變更如下圖，外觀與其他關節相同(不再使用定向管)。

